




SUF 100 HT1-60 G1/8-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	100,00
Nombre de soufflets	0,0



Données de construction SUF 100 HT1-60 G1/8-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	21,00 mm
Diamètre nominal dn	5,10 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Allongement du ressort Z	7,5 mm
Diamètre Ds	100,0 mm
Diamètre Dmax(S)	108,0 mm

Ventouse plate (ronde)

SUF 100 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.15931



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Force d'aspiration (-600mbar)	402,00 N
Poids propre	108,50 g
Taille	100,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.15931



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15931