




FSTA G1/4-AG 25

スプリングプランジャー FSTAはすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
スプリングストローク	25.0 mm
真空パッド接続	G1/4"-M
真空接続口	G1/8"-F



デザインデータ FSTA G1/4-AG 25

デザインデータ

属性	値
高さ H2	37.00 mm
高さ H	114.50 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スレッドG2	G1/4"-M
グリップの長さ LG2	8.5 mm
スレッドG3	M20x1.5-AG
グリップの長さ LG3	40.0 mm
スパナサイズ SW1	24.0 mm
スパナサイズ SW2	17.0 mm

スプリングブランジャー FSTA G1/4-AG 25



Art.-Nr.: 10.01.02.00572



技術資料

属性	価値
バネ力センター	17.80 N
バネ定数	0.711 N/mm
スプリング・プレテンション	8.95 N
水平方向荷重	800.0 N
垂直方向荷重	2400.0 N
質量	185.0 g
作動温度	0 ~ 80 °C

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のブランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。（静止時）。これ以上の負荷は、ブランジャーの動きに影響を与えます。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.02.00572



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.02.00572

Art.-Nr.: 10.01.02.00572



データアクセサリを注文する **10.01.02.00572**

Typ		製品コード
フレックスリンク	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
ボールジョイント	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
ボールジョイント	KGL G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00137
フレックスリンク	FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00206
トラス接続	HTR-STA 55 1N D20 WI	10.08.03.00086
ユニバーサルホルダー	HTR-UNI 2N FSTE-HDB	10.01.03.00332
タケノコニッブル	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
タケノコニッブル	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
タケノコニッブル	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170

