


Ventosa plana (redonda)

SUF 60 HT1-60 NPT1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.15143




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	60,00
Conexión de vacío	NPT1/4-HE

SUF 60 HT1-60 NPT1/4-IG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	38,00 mm
Diámetro nominal dn	5,50 mm
Rosca G1	NPT1/4" -HE
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	5,5 mm
Diámetro Ds	60,0 mm
Diámetro Dmax(S)	66,4 mm

Datos de diseño SUF 60 HT1-60 NPT1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.15143

Art.-Nr.: 10.01.01.15143

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	75,0 mm
Fuerza de arranque	140,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	140,00 N
Peso	40,30 g
Volumen	12,700 cm ³
Tamaño	60,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SUF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.15143

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.15143**

Typ		Número de artículo
Ampliación con hexágono	ERW-S M10x1.25-AG NPT1/4-IG AL	10.01.01.15180
Ventosa plana (redonda)	SUF 60 HT1-60 M10x1.25-IG N009	10.01.01.13997

