




FSTA G1/4-AG 25

La tige à ressorts FSTA est livrée prête à être raccordée.



Données de construction FSTA G1/4-AG 25

Données techniques

Attribut	Valeur
Allongement du ressort Z	25,0 mm
Connexion de la ventouse	G1/4"-M
Raccord de vide	G1/8"-F

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	37,00 mm
Hauteur H	114,50 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Filetage G2	G1/4"-M
Longueur du filetage LG2	8,5 mm
Filetage G3	M20x1.5-AG
Longueur du filetage LG3	40,0 mm
Taille de la clé SW1	24,0 mm
Largeur des appartements SW2	17,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00572

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Centre de force de ressort	17,80 N
Indice de rigidité	0,711 N/mm
Précontrainte du ressort	8,95 N
Charge horizontale	800,0 N
Charge verticale	2.400,0 N
Poids propre	185,0 g
Température de travail	0 ... 80 °C

Note : Force de ressort : rapportée à 50 % de la course de fonctionnement. Charge verticale : charge statique maximale. Contrainte horizontale : la spécification de la contrainte horizontale se réfère au bord inférieur de la tige à ressort déployé. Il s'agit d'une contrainte statique maximale et elle nuit à la garniture d'étanchéité du ressort et à son rallongement en position horizontale

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.02.00572

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00572

Art.-Nr.: 10.01.02.00572

**Données de commande des accessoires 10.01.02.00572**

Typ		num
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Articulation rotule	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
Articulation rotule	KGL G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00137
Flexolink	FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00206
Raccord de traverse	HTR-STA 55 1N D20 WI	10.08.03.00086
Supports universels	HTR-UNI 2N FSTE-HDB	10.01.03.00332
Raccord de tuyau	ST G1/8-AG 4 M5-ROH	10.08.03.00153
Raccord de tuyau	ST G1/8-AG 6 M5-V	10.08.03.00154
Raccord de tuyau	ST G1/8-AG 9 M5-V	10.08.03.00155
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Raccord rapide coudé	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170

