




FSTE G1/8-AG 25

Yaylı piston FSTE bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTE G1/8-AG 25

**Teknik veriler**

| Attribute               | Value   |
|-------------------------|---------|
| Yay stroku Z            | 25.0 mm |
| Vantuz bağlantısı       | G1/8"-M |
| Vakum bağlantısı        | G1/8"-F |
| Tightening torque (max) | 40.0 Nm |

**Tasarım verileri**

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H2       | 42.50 mm |
| Yükseklik H        | 86.50 mm |
| Diş G1             | G1/8"-F  |
| Diş uzunluğu LG1   | 8.0 mm   |
| Diş G2             | G1/8"-M  |
| Diş uzunluğu LG2   | 6.5 mm   |
| Diş uzunluğu LG3   | 30.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 22.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW2 | 12.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 25.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.02.00603

**Teknik veriler**

| Attribute               | Value       |
|-------------------------|-------------|
| Yay kuvveti merkezi     | 5.36 N      |
| Yay oranı               | 0.143 N/mm  |
| Yay ön gerilimi         | 3.57 N      |
| Yatay yük               | 283.0 N     |
| Dikey yük               | 3700.0 N    |
| Ağırlık                 | 90.0 g      |
| Çalışma sıcaklığı       | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi             | FSTE        |
| Tightening torque (max) | 40.0 Nm     |

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.02.00603](http://www.schmalz.com/10.01.02.00603)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00603](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00603)

Art.-Nr.: 10.01.02.00603

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.00603**

| Typ                     |                         | Ürün numarası  |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Bilyalı mafsal          | KGL G1/8-IG G1/8-AG A2  | 10.01.03.00109 |
| Çapraz giriş bağlantısı | HTR-STA 47 1N D10/16 FL | 10.08.03.00085 |
| Çapraz giriş bağlantısı | HTR-ST5 30x30 D10/16 WI | 10.08.03.00088 |
| Çapraz giriş bağlantısı | HTR-ST5 40x40 D10/16 WI | 10.08.03.00089 |
| Hortum manşonu          | ST G1/8-AG 4 MS-ROH     | 10.08.03.00153 |
| Hortum manşonu          | ST G1/8-AG 6 MS-V       | 10.08.03.00154 |
| Hortum manşonu          | ST G1/8-AG 9 MS-V       | 10.08.03.00155 |
| Otomatik rakor, düz     | STV-GE G1/8-AG 4        | 10.08.02.00202 |
| Otomatik rakor, düz     | STV-GE G1/8-AG 6        | 10.08.02.00204 |
| Otomatik rakor, düz     | STV-GE G1/8-AG 8        | 10.08.02.00206 |
| Tapa rakoru, dirsek     | STV-W G1/8-AG 4         | 10.08.02.00156 |
| Tapa rakoru, dirsek     | STV-W G1/8-AG 6         | 10.08.02.00158 |
| Tapa rakoru, dirsek     | STV-W G1/8-AG 8         | 10.08.02.00160 |
| Otomatik rakor, düz     | STV-GE G1/8-AG 6 HT     | 10.08.02.00389 |
| Tapa rakoru, dirsek     | STV-W G1/8-AG 6         | 10.08.02.00288 |
| Tapa rakoru, dirsek     | STV-W G1/8-AG 6 HT      | 10.08.02.00391 |
| Tapa rakoru, dirsek     | STV-WF G1/8-AG 4        | 10.08.02.00166 |
| Tapa rakoru, dirsek     | STV-WF G1/8-AG 6        | 10.08.02.00168 |
| Tapa rakoru, dirsek     | STV-WF G1/8-AG 8        | 10.08.02.00170 |
| Tapa rakoru, dirsek     | STV-WF G1/8-AG 10       | 10.08.02.00257 |
| Fiş birleşimi, T        | STV-T G1/8-AG 4         | 10.09.02.00039 |
| Fiş birleşimi, T        | STV-T G1/8-AG 6         | 10.09.02.00040 |
| Fiş birleşimi, T        | STV-T G1/8-AG 8         | 10.09.02.00041 |

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.02.00603**

| Typ         |                               | Ürün numarası  |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| Basınç yayı | DRUCK-FED 0.63x10.97 62 0.143 | 20.08.02.00092 |

