




FSTE G1/8-AG 15 VG

Der Federstöbel FSTE wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.



Konstruktionsdaten FSTE G1/8-AG 15 VG

Technische Daten

Attribut	Wert
Bauform Befestigungselemente	verdrehgesichert
Federweg Z	15,0 mm
Saugeranschluss	G1/8"-AG
Vakuum-Anschluss	G1/8"-IG
Anzugsdrehmoment (max)	40,0 Nm

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H2	28,50 mm
Höhe H	72,50 mm
Gewinde G1	G1/8"-IG
Gewindelänge LG1	8,0 mm
Gewinde G2	G1/8"-AG
Gewindelänge LG2	7,5 mm
Gewindelänge LG3	30,0 mm
Schlüsselweite SW1	22,0 mm
Schlüsselweite SW2	12,0 mm
Federweg Z	15,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.02.00605

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Federkraft Hubmitte	5,19 N
Federrate	0,221 N/mm
Federvorspannung	3,53 N
Horizontalbelastung	385,0 N
Vertikalbelastung	3.700,0 N
Gewicht	80,00 g
Einsatztemperatur	0 ... 80 °C
Produktfamilie	FSTE
Anzugsdrehmoment (max)	40,0 Nm

Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefederterem Zustand. Sie ist eine maximal statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedorvgang im waagrechten Zustand

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.02.00605


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00605](http://www.schmalz.com/10.01.02.00605)

Art.-Nr.: 10.01.02.00605

**Bestelldaten Zubehör 10.01.02.00605**

Typ		Artikelnummer
Kugelgelenk	KGL G1/8-IG G1/8-AG A2	10.01.03.00109
Traversenanbindung	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
Traversenanbindung	HTR-STS 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
Traversenanbindung	HTR-STS 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089
Schlauchtülle	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
Schlauchtülle	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
Schlauchtülle	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Steckverschraubung-T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Steckverschraubung-T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Steckverschraubung-T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.02.00605**

Typ		Artikelnummer
Druckfeder	DRUCK-FED 0.63x10.97 40 0.221	20.08.02.00056

