




FSTE M3-IG 5

Пружинный плунжер FSTE поставляется как готовое к подключению изделие.

Технические данные

Attribute	Value
Ход пружины Z	5,0 mm
Соединение с присоской	M3-F
Вакуумное соединение	M3-F
Момент затяжки (макс.)	10,0 Nm



Конструктивные данные FSTE M3-IG 5

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	15,00 mm
Высота H	33,50 mm
Резьба G1	M3-F
Длина резьбы LG1	3,8 mm
Резьба G2	M3-F
Длина резьбы LG2	6,0 mm
Длина резьбы LG3	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	10,0 mm
Размер ключа SW2	4,5 mm
Ход пружины Z	5,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00613



Технические данные

Attribute	Value
Центр силы пружины	2,98 N
Жесткость пружины	0,596 N/mm
Предварительное натяжение пружины	1,49 N
Горизонтальная нагрузка	47,0 N
Вертикальная нагрузка	550,0 N
Вес	9,0 g
Температура эксплуатации	0 ... 80 °C
Семейство продуктов	FSTE
Момент затяжки (макс.)	10,0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00613



Данные для заказа Аксессуары 10.01.02.00613

Тип	Количество предметов
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST M3-AG 2 MS-V 10.08.03.00151



Данные для заказа Запасные части 10.01.02.00613

Тип	Количество предметов
нажимная пружина	DRUCK-FED 0.4x5 10.5 0.596 20.08.02.00093

