


Art.-Nr.: 10.01.02.00756



FSTE-HD G1/8-AG 15

L'asta a molla FSTE-HD viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione FSTE-HD G1/8-AG 15

### Dati tecnici

| Attributo                 | Valore   |
|---------------------------|----------|
| Freccia elastica Z        | 15,0 mm  |
| Connessione a ventosa     | G1/8"-AG |
| Attacco del vuoto         | G1/8"-IG |
| Coppia di fissaggio (max) | 40,0 Nm  |

### Dati di costruzione

| Attributo                          | Valore   |
|------------------------------------|----------|
| Altezza H2                         | 28,50 mm |
| Altezza H                          | 72,50 mm |
| Filettatura G1                     | G1/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1    | 8,0 mm   |
| Filettatura G2                     | G1/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG2    | 7,5 mm   |
| Lunghezza della filettatura LG3    | 30,0 mm  |
| Misura della chiave SW1            | 22,0 mm  |
| Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 12,0 mm  |
| Freccia elastica Z                 | 15,0 mm  |



Art.-Nr.: 10.01.02.00756

**Dati tecnici**

| Attributo                   | Valore      |
|-----------------------------|-------------|
| Centro di reazione elastica | 5,19 N      |
| Tasso elastico              | 0,221 N/mm  |
| Pretensione della molla     | 3,53 N      |
| Carico orizzontale          | 385,0 N     |
| Carico verticale            | 3.700,0 N   |
| Peso                        | 80,0 g      |
| Temperatura d'intervento    | 0 ... 80 °C |
| Famiglia di prodotti        | FSTE-HD     |
| Coppia di fissaggio (max)   | 40,0 Nm     |

Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Sollecitazione orizzontale: la specifica della sollecitazione orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. È una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e la prolunga della molla in posizione orizzontale

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.02.00756](http://www.schmalz.com/10.01.02.00756)



Art.-Nr.: 10.01.02.00756

**Ordinare gli accessori dati 10.01.02.00756**

| Typ                         |                         | codice articolo |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Giunto snodato              | KGL G1/8-IG G1/8-AG A2  | 10.01.03.00109  |
| Collegamento traverse       | HTR-STA 47 1N D10/16 FL | 10.08.03.00085  |
| Collegamento traverse       | HTR-ST5 30x30 D10/16 WI | 10.08.03.00088  |
| Collegamento traverse       | HTR-ST5 40x40 D10/16 WI | 10.08.03.00089  |
| Bocchetta                   | ST G1/8-AG 4 MS-ROH     | 10.08.03.00153  |
| Bocchetta                   | ST G1/8-AG 6 MS-V       | 10.08.03.00154  |
| Bocchetta                   | ST G1/8-AG 9 MS-V       | 10.08.03.00155  |
| Raccordo a innesto diritto  | STV-GE G1/8-AG 4        | 10.08.02.00202  |
| Raccordo a innesto diritto  | STV-GE G1/8-AG 6        | 10.08.02.00204  |
| Raccordo a innesto diritto  | STV-GE G1/8-AG 8        | 10.08.02.00206  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-W G1/8-AG 4         | 10.08.02.00156  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-W G1/8-AG 6         | 10.08.02.00158  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-W G1/8-AG 8         | 10.08.02.00160  |
| Raccordo a innesto diritto  | STV-GE G1/8-AG 6 HT     | 10.08.02.00389  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-W G1/8-AG 6         | 10.08.02.00288  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-W G1/8-AG 6 HT      | 10.08.02.00391  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-WF G1/8-AG 4        | 10.08.02.00166  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-WF G1/8-AG 6        | 10.08.02.00168  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-WF G1/8-AG 8        | 10.08.02.00170  |
| Raccordo a innesto angolare | STV-WF G1/8-AG 10       | 10.08.02.00257  |
| Raccordo a innesto a T      | STV-T G1/8-AG 4         | 10.09.02.00039  |
| Raccordo a innesto a T      | STV-T G1/8-AG 6         | 10.09.02.00040  |
| Raccordo a innesto a T      | STV-T G1/8-AG 8         | 10.09.02.00041  |

