

Пружинный плунжер


FSTE-HD G3/8-AG 75

Art.-Nr.: 10.01.02.00812



FSTE-HD G3/8-AG 75

Пружинный плунжер FSTE-HD поставляется как готовое к подключению изделие.



Конструктивные данные FSTE-HD G3/8-AG 75

Технические данные

Attribute	Value
Ход пружины Z	75,0 mm
Соединение с присоской	G3/8"-M
Вакуумное соединение	G3/8"-F
Момент затяжки (макс.)	50,0 Nm

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	112,00 mm
Высота H	177,00 mm
Резьба G1	G3/8"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Резьба G2	G3/8"-M
Длина резьбы LG2	10,0 mm
Длина резьбы LG3	53,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	36,0 mm
Размер ключа SW2	24,0 mm
Ход пружины Z	75,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.02.00812



Технические данные

Attribute	Value
Центр силы пружины	77,40 N
Жесткость пружины	1,072 N/mm
Предварительное натяжение пружины	37,20 N
Горизонтальная нагрузка	800,0 N
Вертикальная нагрузка	4.800,0 N
Вес	530,0 g
Температура эксплуатации	0 ... 80 °C
Семейство продуктов	FSTE-HD
Момент затяжки (макс.)	50,0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00812



Данные для заказа Аксессуары 10.01.02.00812

Тип	Количество предметов
Редукционный переход с шестигранником	10.08.04.00096
Соединение поперечной балки	10.08.03.00148
Соединение поперечной балки	10.08.03.00090
Соединение поперечной балки	10.08.03.00091
Соединение поперечной балки	10.08.03.00092
Продукты сторонних производителей - ERP-US	10.08.03.00159
Продукты сторонних производителей - ERP-US	10.08.03.00160
Вставная муфта, прямой	10.08.02.00237
Вставная муфта, прямой	10.08.02.00252
Вставная муфта, прямой	10.08.02.00209
Вставная муфта, прямой	10.08.02.00211
Вставная муфта, колено	10.08.02.00236
Вставная муфта, колено	10.08.02.00255
Вставная муфта, колено	10.08.02.00163
Вставная муфта, колено	10.08.02.00234
Вставная муфта, колено	10.08.02.00259

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00812