


Art.-Nr.: 10.01.02.00578



FSTA G1/2-AG 50

Der Federstößel FSTA wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.



Konstruktionsdaten FSTA G1/2-AG 50

Technische Daten

Attribut	Wert
Federweg Z	50,0 mm
Saugeranschluss	G1/2"-AG
Vakuum-Anschluss	G3/8"-IG
Anzugsdrehmoment (max)	50,0 Nm

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H2	72,50 mm
Höhe H	176,50 mm
Gewinde G1	G3/8"-IG
Gewindelänge LG1	12,0 mm
Gewinde G2	G1/2"-AG
Gewindelänge LG2	10,5 mm
Gewindelänge LG3	55,0 mm
Schlüsselweite SW1	36,0 mm
Schlüsselweite SW2	24,0 mm
Federweg Z	50,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00578

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Federkraft Hubmitte	49,20 N
Federrate	1,810 N/mm
Federvorspannung	3,95 N
Horizontalbelastung	1.200,0 N
Vertikalbelastung	4.900,0 N
Gewicht	539,0 g
Einsatztemperatur	0 ... 80 °C
Produktfamilie	FSTA
Anzugsdrehmoment (max)	50,0 Nm

Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximal statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.02.00578

**Bestelldaten Zubehör 10.01.02.00578**

Typ		Artikelnummer
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Traversenanbindung	HTR-STA 62 1N D30 WI	10.08.03.00148
Traversenanbindung	HTR-ST5 40x40 D30 WI	10.08.03.00090
Traversenanbindung	HTR-ST5 50x50 D30 WI	10.08.03.00091
Traversenanbindung	HTR-ST5 60x60 D30 WI	10.08.03.00092
Kugelgelenk	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
Schlauchtülle	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160
Schlauchtülle	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G3/8-AG 10	10.08.02.00259
Steckverschraubung-Winkel	STV-WF G3/8-AG 8	10.08.02.00234

