




FSTE M5-IG 20

Yaylı piston FSTE bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTE M5-IG 20

Teknik veriler

Attribute	Value
Yay stroku Z	20.0 mm
Vantuz bağlantısı	M5-F
Vakum bağlantısı	M5-F
Tightening torque (max)	8.0 Nm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	35.00 mm
Yükseklik H	59.20 mm
Diş G1	M5-F
Diş uzunluğu LG1	5.5 mm
Diş G2	M5-F
Diş uzunluğu LG2	6.2 mm
Diş uzunluğu LG3	15.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Anahtar boyutu SW2	7.0 mm
Yay stroku Z	20.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00609

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yay kuvveti merkezi	3.87 N
Yay oranı	0.209 N/mm
Yay ön gerilimi	1.78 N
Yatay yük	63.0 N
Dikey yük	1500.0 N
Ağırlık	25.0 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTE
Tightening torque (max)	8.0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00609

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.00609**

Typ	Ürün numarası
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-STA 47 1N D10/16 FL
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI
Hortum manşonu	ST M5-AG 4 M5-V
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 6
Fiş birleşimi, T	STV-T M5-AG 4
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 4
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6 HT
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF M5-AG 4

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.02.00609**

Typ	Ürün numarası
Basınç yayı	DRUCK-FED 0.5x7.1 35 0.209

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00609