


Art.-Nr.: 10.01.02.00860



FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG

Пружинный штифт FSTI поставляется как готовый к подключению продукт.



Конструктивные данные FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG

Технические данные

Attribute	Value
Монтажные элементы по форме	противовращательное устройство
Ход пружины Z	10,0 mm
Соединение с присоской	G3/8"-М
Вакуумное соединение	G1/8"-М
Момент затяжки (макс.)	40,0 Nm

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	22,00 mm
Высота H	72,00 mm
Резьба G1	G1/8"-М
Длина резьбы LG1	6,5 mm
Резьба G2	G3/8"-М
Длина резьбы LG2	9,0 mm
Длина резьбы LG3	41,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	27,0 mm
Размер ключа SW2	13,0 mm
Ход пружины Z	10,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00860



Технические данные

Attribute	Value
Центр силы пружины	7,57 N
Жесткость пружины	0,097 N/mm
Предварительное натяжение пружины	7,08 N
Горизонтальная нагрузка	500,0 N
Вертикальная нагрузка	1.000,0 N
Вес	150,0 g
Температура эксплуатации	0 ... 80 °C
Семейство продуктов	FSTI
Момент затяжки (макс.)	40,0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00860



Данные для заказа Аксессуары 10.01.02.00860

Тип		Количество предметов
Держатель пружинного плунжера	HTR-FST A2 FSTI	10.01.03.06134
Держатель пружинного плунжера	HTR-FST A3 FSTI	10.01.03.06136
Держатель пружинного плунжера	HTR-FST 2N	10.01.03.06143
Универсальный держатель	HTR-UNI 2N FSTI	10.01.03.00297
Редукционный переход с шестигранником	RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V	10.08.04.00096
Вставная муфта, прямой	STVI-GE G1/8-IG 4	10.08.02.00149
Вставная муфта, прямой	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
Вставная муфта, прямой	STVI-GE G1/8-IG 8	10.08.02.00151

