

Art.-Nr.: 10.01.02.00864




FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

スプリングプランジャー FSTIはすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
スプリングストロークZ	10.0 mm
真空パッド接続	G1/4"-M
真空接続口	G1/8"-M
締め付けトルク（最大）	40.0 Nm




デザインデータ FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	21.00 mm
高さ H	71.00 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	6.5 mm
スレッドG2	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG2	10.0 mm
グリッパーの長さ LG3	41.0 mm
スパナサイズ SW1	27.0 mm
スパナサイズ SW2	13.0 mm
スプリングストロークZ	10.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00864



技術資料

属性	値
バネ力センター	7.57 N
バネ定数	0.097 N/mm
スプリング・プレテンション	7.08 N
水平方向荷重	700.0 N
垂直方向荷重	1000.0 N
質量	150.0 g
作動温度	0 ~ 80 °C
製品ファミリー	FSTI
締め付けトルク (最大)	40.0 Nm

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のブランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。(静止時)。これ以上の負荷は、ブランジャーの動きに影響を与えます。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.02.00864



データアクセサリを注文する 10.01.02.00864

Typ		製品コード
フレックスリンク	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
フレックスリンク	FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00206
スプリングブランジャーホルダー	HTR-FST A2 FSTI	10.01.03.06134
スプリングブランジャーホルダー	HTR-FST A3 FSTI	10.01.03.06136
スプリングブランジャーホルダー	HTR-FST 2N	10.01.03.06143
ユニバーサルホルダー	HTR-UNI 2N FSTI	10.01.03.00297
ボールジョイント	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
ボールジョイント	KGL G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00137
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/8-IG 4	10.08.02.00149
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STVI-GE G1/8-IG 8	10.08.02.00151



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.02.00864