




FSTF G1/2-AG 50

L'asta a molla FSTF viene fornito come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: set di fissaggio



Dati di costruzione FSTF G1/2-AG 50

Dati tecnici

Attributo	Valore
Freccia elastica Z	50,0 mm
Connessione a ventosa	G1/4"-IG
Attacco del vuoto	M20x1.5-AG
Attacco del vuoto alternativo	G1/4"-IG
connessione a ventosa alternativa	G1/2"-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	60,00 mm
Larghezza B1	54,60 mm
Larghezza B	32,30 mm
Altezza H2	85,00 mm
Altezza H	168,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Filettatura G2	G1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG2	12,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	10,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.01012

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Centro di reazione elastica	31,75 N
Tasso elastico	0,567 N/mm
Pretensione della molla	17,60 N
Carico orizzontale	800,0 N
Carico verticale	2.500,0 N
Peso	246,0 g
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Famiglia di prodotti	FSTF
Attacco del vuoto alternativo	G1/4"-IG
connessione a ventosa alternativa	G1/2"-AG

Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Sollecitazione orizzontale: la specifica della sollecitazione orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. È una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e la prolunga della molla in posizione orizzontale

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.02.01012

**Ordinare gli accessori dati 10.01.02.01012**

Typ		codice articolo
Kit pezzi di fissaggio	SET FSTF	10.01.02.01030
Kit pezzi di fissaggio	SET FSTF COM	10.01.02.01031

