

Art.-Nr.: 10.01.02.00998




FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50

スプリングプランジャー FSTIはすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
スプリングストロークZ	50.0 mm
真空パッド接続	G3/8-M
真空接続口	G1/8-F
締め付けトルク（最大）	40.0 Nm



デザインデータ FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50

デザインデータ

属性	値
高さ H2	62.00 mm
高さ H	173.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スレッドG2	G3/8-M
グリップの長さ LG2	8.0 mm
グリップの長さ LG3	91.0 mm
スパナサイズ SW1	27.0 mm
スパナサイズ SW2	13.0 mm
スプリングストロークZ	50.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00998



技術資料

属性	値
バネ力センター	4.70 N
バネ定数	0.097 N/mm
スプリング・プレテンション	2.30 N
水平方向荷重	700.0 N
垂直方向荷重	1000.0 N
質量	230.0 g
作動温度	0 ~ 80 °C
製品ファミリー	FSTI
締め付けトルク (最大)	40.0 Nm

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。(静止時)。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.02.00998



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.02.00998

Art.-Nr.: 10.01.02.00998



データアクセサリを注文する **10.01.02.00998**

Typ		製品コード
スプリングブランジャーホルダー	HTR-FST A2 FSTI	10.01.03.06134
スプリングブランジャーホルダー	HTR-FST A3 FSTI	10.01.03.06136
スプリングブランジャーホルダー	HTR-FST 2N	10.01.03.06143
ユニバーサルホルダー	HTR-UNI 2N FSTI	10.01.03.00297
ジョイント	RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V	10.08.04.00096
タケノコニッブル	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
タケノコニッブル	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
タケノコニッブル	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
ワンタッチホースコネクタ T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170

