

Art.-Nr.: 10.01.02.01335




FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN

スプリングプランジャーFSTImは組立済みで納入されます。

アクセサリ: 真空ホース VSL、ワンタッチホースコネクタ STV

技術資料

取付部品のデザイン	(絶縁性)
スプリングストロークZ	5.0 mm
真空接続口	外径Φ4 mmホース
デザイン	垂直方向真空ガイド
締め付けトルク (最大)	4.0 Nm



デザインデータ FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN

デザインデータ

高さ H2	15.00 mm
高さ H	45.70 mm
外径 D1	6.0 mm
外径 D	3.20 mm
呼び径 dn	1.30 mm
内径 d	2.00 mm
グリップの長さ LG3	19.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スパナサイズ SW2	8.0 mm
スプリングストロークZ	5.0 mm
スレッドG3	M10x1-M

※製品寿命の向上のため、全ストロークでの使用は避けてください。また、ホースの取り回しに張りがなければ確認してください。

Art.-Nr.: 10.01.02.01335

 技術資料

取付部品のデザイン	(絶縁性)
バネ力センター	0.64 N
バネ定数	0.055 N/mm
スプリング・プレテンション	0.50 N
水平方向荷重	10.0 N
垂直方向荷重	15.0 N
質量	12.00 g
作動温度	0 ~ 80 °C
製品ファミリー	FSTIm
締め付けトルク (最大)	4.0 Nm

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直負荷は静止時の最大値です。※水平負荷は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。(静止時)。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。

 発注データ アクセサリ 10.01.02.01335

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 4-2.5 PU BL SO	10.07.09.00142
トラス接続	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
トラス接続	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
トラス接続	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089