

Art.-Nr.: 10.01.02.01013




FSTF G1/2-AG 50 VG

Пружинный плунжер FSTF поставляется как готовое к подключению изделие.

Доступные аксессуары: монтажный комплект

Технические данные

Attribute	Value
Монтажные элементы по форме	противовращательное устройство
Ход пружины Z	50,0 mm
Соединение с присоской	G1/4"-F
Вакуумное соединение	M20-M
Альтернативное вакуумное соединение	G1/4"-F
Альтернативное соединение с присоской	G1/2"-M



Конструктивные данные FSTF G1/2-AG 50 VG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	60,00 mm
Ширина B1	54,60 mm
Ширина B	32,30 mm
Высота H2	85,00 mm
Высота H	168,00 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Резьба G2	G1/2"-M
Длина резьбы LG2	12,0 mm
Длина резьбы LG3	10,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.02.01013



Технические данные

Attribute	Value
Центр силы пружины	31,75 N
Жесткость пружины	0,567 N/mm
Предварительное натяжение пружины	17,60 N
Горизонтальная нагрузка	800,0 N
Вертикальная нагрузка	2.500,0 N
Вес	250,0 g
Температура эксплуатации	0 ... 50 °C
Семейство продуктов	FSTF
Альтернативное вакуумное соединение	G1/4"-F
Альтернативное соединение с присоской	G1/2"-M

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01013

Данные для заказа Аксессуары **10.01.02.01013**

Тип		Количество предметов
Монтажный комплект	SET FSTF	10.01.02.01030
Монтажный комплект	SET FSTF COM	10.01.02.01031

