


Art.-Nr.: 10.01.02.01340



FSTIm N004 6/4 L 10 IN

Der Federstößel FSTIm wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: Vakuumschlauch, Schlauchtülle


Technische Daten

Bauform Befestigungselemente	(elektrisch) isolierend
Federweg Z	10,0 mm
Vakuum-Anschluss	Schlauch 6/4
Bauform	Laterale Vakuumführung
Anzugsdrehmoment (max)	4,0 Nm

Konstruktionsdaten

Breite B	23,20 mm
Höhe H2	19,00 mm
Höhe H	51,00 mm
Außendurchmesser D1	6,0 mm
Außendurchmesser D	4,00 mm
Nenndurchmesser dn	2,50 mm
Innendurchmesser d	2,00 mm
Gewindelänge LG3	26,0 mm
Schlüsselweite SW1	14,0 mm
Schlüsselweite SW2	13,0 mm
Federweg Z	10,0 mm
Gewinde G3	M10x1-AG

Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs Z im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit Auf spannungsfreie Schlauchführung ist zu achten



Konstruktionsdaten FSTIm N004 6/4 L 10 IN



Art.-Nr.: 10.01.02.01340

**Technische Daten**

Bauform Befestigungselemente	(elektrisch) isolierend
Federkraft Hubmitte	0,75 N
Federrate	0,050 N/mm
Federvorspannung	0,50 N
Horizontalbelastung	10,0 N
Vertikalbelastung	15,0 N
Gewicht	18,00 g
Einsatztemperatur	0 ... 80 °C
Produktfamilie	FSTIm
Anzugsdrehmoment (max)	4,0 Nm

Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximale statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand

**Bestelldaten Zubehör 10.01.02.01340**

Typ		Artikelnummer
Druckluftschlauch	VSL 6-4 PU BL SO	10.07.09.00141
Schlauchtülle	ST M5-AG 4 MS-V	10.08.03.00311
Traversenanbindung	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
Traversenanbindung	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
Traversenanbindung	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089

