

Art.-Nr.: 10.01.02.01343




FSTIm M5-IG 6/4 L 20 IN

Пружинный плунжер FSTIm поставляется в сборе.

Доступные аксессуары: вакуумный шланг, втулка шланга

Технические данные

Attribute	Value
Монтажные элементы по форме	(электрически) изолирующий
Ход пружины Z	20,0 mm
Соединение с присоской	M5-F
Вакуумное соединение	Шланг 6/4
Форма	Боковая направляющая вакуума
Момент затяжки (макс.)	4,0 Nm



Конструктивные данные FSTIm M5-IG 6/4 L 20 IN

Конструктивные данные

Attribute	Value
Ширина B	23,20 mm
Высота H2	31,00 mm
Высота H	74,00 mm
Номинальный диаметр dn	2,50 mm
Резьба G2	M5-F
Длина резьбы LG2	5,5 mm
Длина резьбы LG3	41,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Размер ключа SW2	13,0 mm
Ход пружины Z	20,0 mm

Рекомендация: Избегайте максимального хода поршня Z во время непрерывной работы, чтобы продлить срок службы. Убедитесь в том, что направляющая шланга не имеет деформаций.



Art.-Nr.: 10.01.02.01343



Технические данные

Attribute	Value
Монтажные элементы по форме	(электрически) изолирующий
Центр силы пружины	1,02 N
Жесткость пружины	0,052 N/mm
Предварительное натяжение пружины	0,50 N
Горизонтальная нагрузка	10,0 N
Вертикальная нагрузка	15,0 N
Вес	23,0 g
Температура эксплуатации	0 ... 80 °C
Семейство продуктов	FSTIm
Момент затяжки (макс.)	4,0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01343



Данные для заказа Аксессуары 10.01.02.01343

Тип		Количество предметов
Вакуумный шланг (Метр)	VSL 6-4 PU BL SO	10.07.09.00141
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST M5-AG 4 MS-V	10.08.03.00311
Соединение поперечной балки	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
Соединение поперечной балки	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
Соединение поперечной балки	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089

