

Art.-Nr.: 10.01.02.01343



FSTIm M5-IG 6/4 L 20 IN

Yaylı piston FSTIm monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, hortum kovani


Teknik veriler

Şekil montaj elemanları	(elektriksel olarak) yalıtkan
Yay stroku Z	20,0 mm
Vantuz bağlantısı	M5-F
Vakum bağlantısı	Hortum 6/4
Şekil	Yanal vakum kılavuzu
Tightening torque (max)	4,0 Nm

Tasarım verileri

Genişlik B	23,20 mm
Yükseklik H2	31,00 mm
Yükseklik H	74,00 mm
Dış çap D	4,00 mm
Nominal çap dn	2,50 mm
Dış G2	M5-F
Dış uzunluğu LG2	5,5 mm
Dış uzunluğu LG3	41,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Anahtar boyutu SW2	13,0 mm
Yay stroku Z	20,0 mm
Dış G3	M10x1-M

Öneri: Hizmet ömrünü uzatmak için sürekli çalışma sırasında maksimum piston stroku Z'den kaçının Hortum kılavuzunda bozulma olmadığından emin olun



Tasarım verileri FSTIm M5-IG 6/4 L 20 IN



Art.-Nr.: 10.01.02.01343

**Teknik veriler**

Şekil montaj elemanları	(elektiriksel olarak) yalıtkan
Yay kuvveti merkezi	1,02 N
Yay oranı	0,052 N/mm
Yay ön gerilimi	0,50 N
Yatay yük	10,0 N
Dikey yük	15,0 N
Ağırlık	23,00 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTIm
Tightening torque (max)	4,0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position.

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.02.01343**

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PU BL SO 10.07.09.00141
Hortum manşonu	ST M5-AG 4 MS-V 10.08.03.00311
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-STA 47 1N D10/16 FL 10.08.03.00085
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI 10.08.03.00088
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI 10.08.03.00089

