




FSTIm N004 4/2.5 A 5 VG-IN

Yaylı piston FSTIm monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, hortum kovarı

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	anti-rotasyon cihazı / izolasyon
Yay stroku Z	5.0 mm
Vakum bağlantısı	Hortum 4/2.5
Şekil	Eksenel vakum kılavuzu
Tightening torque (max)	4.0 Nm



Tasarım verileri FSTIm N004 4/2.5 A 5 VG-IN

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	15.00 mm
Yükseklik H	45.70 mm
Dış çap D1	6.0 mm
Nominal çap dn	1.30 mm
İç çap d	2.00 mm
Dış uzunluğu LG3	19.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Anahtar boyutu SW2	8.0 mm
Yay stroku Z	5.0 mm
Dış G3	M10x1-M

Öneri: Hizmet ömrünü uzatmak için sürekli çalışma sırasında maksimum piston stroku Z'den kaçının Hortum kılavuzunda bozulma olmadığından emin olun

Art.-Nr.: 10.01.02.01275

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	anti-rotasyon cihazı / izolasyon
Yay kuvveti merkezi	0.64 N
Yay oranı	0.055 N/mm
Yay ön gerilimi	0.50 N
Yatay yük	10.0 N
Dikey yük	15.0 N
Ağırlık	12.0 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTIm
Tightening torque (max)	4.0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position.

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01275

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.01275**

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 4-2.5 PU BL SO 10.07.09.00142
Çapraz kiriş bağlantısı	HTR-STA 47 1N D10/16 FL 10.08.03.00085
Çapraz kiriş bağlantısı	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI 10.08.03.00088
Çapraz kiriş bağlantısı	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI 10.08.03.00089

