


Art.-Nr.: 10.01.02.01436



FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB

L'asta a molla FSTE-HDB viene fornita pronta per il collegamento.



Dati di costruzione FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB

**Dati tecnici**

| Attributo                         | Valore                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Elementi di fissaggio della forma | con dispositivo antitorsione antibloccaggio |
| Freccia elastica Z                | 25,0 mm                                     |
| Connessione a ventosa             | G3/8"-AG                                    |
| Attacco del vuoto                 | G1/8"-IG                                    |
| Coppia di fissaggio (max)         | 40,0 Nm                                     |

**Dati di costruzione**

| Attributo                          | Valore    |
|------------------------------------|-----------|
| Altezza H2                         | 35,30 mm  |
| Altezza H                          | 118,80 mm |
| Filettatura G1                     | G1/8"-IG  |
| Lunghezza della filettatura LG1    | 12,0 mm   |
| Filettatura G2                     | G3/8"-AG  |
| Lunghezza della filettatura LG2    | 8,0 mm    |
| Lunghezza della filettatura LG3    | 44,0 mm   |
| Misura della chiave SW1            | 24,0 mm   |
| Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 17,0 mm   |
| Freccia elastica Z                 | 25,0 mm   |

Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Assicurarsi che la guida del tubo sia libera da tensioni.

Art.-Nr.: 10.01.02.01436

**Dati tecnici**

| Attributo                         | Valore                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Elementi di fissaggio della forma | con dispositivo antitorsione antibloccaggio |
| Centro di reazione elastica       | 11,95 N                                     |
| Tasso elastico                    | 0,711 N/mm                                  |
| Pretensione della molla           | 3,06 N                                      |
| Carico orizzontale                | 747,0 N                                     |
| Carico verticale                  | 2.400,0 N                                   |
| Peso                              | 240,0 g                                     |
| Temperatura d'intervento          | 0 ... 80 °C                                 |
| Famiglia di prodotti              | FSTE-HDB                                    |
| Coppia di fissaggio (max)         | 40,0 Nm                                     |

Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento. Carico verticale: carico statico massimo. Carico orizzontale: la specifica del carico orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con la molla estesa. Si tratta di una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e l'estensione della molla in posizione orizzontale.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.02.01436](http://www.schmalz.com/10.01.02.01436)



Art.-Nr.: 10.01.02.01436

**Ordinare gli accessori dati 10.01.02.01436**

| Typ                            |                              | codice articolo |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Elemento riduttore con esagono | RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V | 10.08.04.00096  |
| Collegamento traverse          | HTR-STA 55 1N D20 WI         | 10.08.03.00086  |
| Supporto universale            | HTR-UNI 2N FSTE-HDB          | 10.01.03.00332  |
| Bocchetta                      | ST G1/8-AG 4 MS-ROH          | 10.08.03.00153  |
| Bocchetta                      | ST G1/8-AG 6 MS-V            | 10.08.03.00154  |
| Bocchetta                      | ST G1/8-AG 9 MS-V            | 10.08.03.00155  |
| Raccordo a innesto diritto     | STV-GE G1/8-AG 4             | 10.08.02.00202  |
| Raccordo a innesto diritto     | STV-GE G1/8-AG 6             | 10.08.02.00204  |
| Raccordo a innesto diritto     | STV-GE G1/8-AG 8             | 10.08.02.00206  |
| Raccordo a innesto angolare    | STV-W G1/8-AG 4              | 10.08.02.00156  |
| Raccordo a innesto angolare    | STV-W G1/8-AG 6              | 10.08.02.00158  |
| Raccordo a innesto angolare    | STV-W G1/8-AG 8              | 10.08.02.00160  |
| Raccordo a innesto diritto     | STV-GE G1/8-AG 6 HT          | 10.08.02.00389  |
| Raccordo a innesto angolare    | STV-W G1/8-AG 6              | 10.08.02.00288  |
| Raccordo a innesto angolare    | STV-W G1/8-AG 6 HT           | 10.08.02.00391  |
| Raccordo a innesto angolare    | STV-WF G1/8-AG 4             | 10.08.02.00166  |
| Raccordo a innesto angolare    | STV-WF G1/8-AG 6             | 10.08.02.00168  |
| Raccordo a innesto angolare    | STV-WF G1/8-AG 8             | 10.08.02.00170  |
| Raccordo a innesto angolare    | STV-WF G1/8-AG 10            | 10.08.02.00257  |
| Raccordo a innesto a T         | STV-T G1/8-AG 4              | 10.09.02.00039  |
| Raccordo a innesto a T         | STV-T G1/8-AG 6              | 10.09.02.00040  |
| Raccordo a innesto a T         | STV-T G1/8-AG 8              | 10.09.02.00041  |

