


Art.-Nr.: 10.01.02.01340



FSTIm N004 6/4 L 10 IN


スプリングプランジャーFSTImは組立済みで納入されます。

アクセサリ: 真空ホース VSL、ワンタッチホースコネクタ STV

技術資料

取付部品のデザイン	(絶縁性)
スプリングストロークZ	10.0 mm
真空接続口	外径φ6 mmホース
デザイン	水平方向真空ガイド
締め付けトルク (最大)	4.0 Nm

デザインデータ




幅B	23.20 mm
高さ H2	19.00 mm
高さ H	51.00 mm
外径 D1	6.0 mm
外径D	4.00 mm
呼び径 dn	2.50 mm
内径d	2.00 mm
グripperの長さ LG3	26.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スパナサイズ SW2	13.0 mm
スプリングストロークZ	10.0 mm
スレッドG3	M10x1-M

※製品寿命の向上のため、全ストロークでの使用は避けてください。また、ホースの取り回しに張りがなければ確認してください。

デザインデータ FSTIm N004 6/4 L 10 IN



Art.-Nr.: 10.01.02.01340



取付部品のデザイン	(絶縁性)
バネ力センター	0.75 N
バネ定数	0.050 N/mm
スプリング・プレテンション	0.50 N
水平方向荷重	10.0 N
垂直方向荷重	15.0 N
質量	18.00 g
作動温度	0 ~ 80 °C
製品ファミリー	FSTIm
締め付けトルク (最大)	4.0 Nm

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直負荷は静止時の最大値です。※水平負荷は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のブランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。(静止時)。これ以上の負荷は、ブランジャーの動きに影響を与えます。



発注データ アクセサリ 10.01.02.01340

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PU BL SO	10.07.09.00141
タケノコニップル	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00311
トラス接続	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
トラス接続	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
トラス接続	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089

