



FSTIm N016 6/4 L 20 IN

Yaylı piston FSTIm monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, hortum kovani


**Teknik veriler**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Şekil montaj elemanları | (elektriksel olarak) yalıtkan |
| Yay stroku Z            | 20,0 mm                       |
| Vakum bağlantısı        | Hortum 6/4                    |
| Şekil                   | Yanal vakum kılavuzu          |
| Tightening torque (max) | 4,0 Nm                        |

**Tasarım verileri**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Genişlik B         | 23,20 mm |
| Yükseklik H2       | 29,00 mm |
| Yükseklik H        | 78,00 mm |
| Dış çap D1         | 6,5 mm   |
| Dış çap D          | 4,00 mm  |
| Nominal çap dn     | 2,50 mm  |
| İç çap d           | 2,50 mm  |
| Dış uzunluğu LG3   | 41,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 14,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW2 | 13,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 20,0 mm  |
| Dış G3             | M10x1-M  |

Öneri: Hizmet ömrünü uzatmak için sürekli çalışma sırasında maksimum piston stroku Z'den kaçının Hortum kılavuzunda bozulma olmadığından emin olun



Tasarım verileri FSTIm N016 6/4 L 20 IN

Art.-Nr.: 10.01.02.01341

**Teknik veriler**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Şekil montaj elemanları | (elektiriksel olarak) yalıtkan |
| Yay kuvveti merkezi     | 1,02 N                         |
| Yay oranı               | 0,052 N/mm                     |
| Yay ön gerilimi         | 0,50 N                         |
| Yatay yük               | 10,0 N                         |
| Dikey yük               | 15,0 N                         |
| Ağırlık                 | 23,00 g                        |
| Çalışma sıcaklığı       | 0 ... 80 °C                    |
| Ürün ailesi             | FSTIm                          |
| Tightening torque (max) | 4,0 Nm                         |

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position.

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.02.01341**

| Typ                     | Ürün numarası                          |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Basıncılı hava hortumu  | VSL 6-4 PU BL SO 10.07.09.00141        |
| Hortum manşonu          | ST M5-AG 4 MS-V 10.08.03.00311         |
| Çapraz giriş bağlantısı | HTR-STA 47 1N D10/16 FL 10.08.03.00085 |
| Çapraz giriş bağlantısı | HTR-ST5 30x30 D10/16 WI 10.08.03.00088 |
| Çapraz giriş bağlantısı | HTR-ST5 40x40 D10/16 WI 10.08.03.00089 |

