


Art.-Nr.: 10.01.02.01422



FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB

L'asta a molla FSTE-HDB viene fornita pronta per il collegamento.



Dati di costruzione FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB

Dati tecnici

Attributo	Valore
Elementi di fissaggio della forma	con dispositivo antitorsione antibloccaggio
Freccia elastica Z	45,0 mm
Connessione a ventosa	G3/8"-AG
Attacco del vuoto	G1/8"-IG
Coppia di fissaggio (max)	40,0 Nm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	55,30 mm
Altezza H	138,80 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Filettatura G2	G3/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG2	8,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	44,0 mm
Misura della chiave SW1	24,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	17,0 mm
Freccia elastica Z	45,0 mm

Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Assicurarsi che la guida del tubo sia libera da tensioni.

Art.-Nr.: 10.01.02.01422

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Elementi di fissaggio della forma	con dispositivo antitorsione antibloccaggio
Centro di reazione elastica	13,71 N
Tasso elastico	0,453 N/mm
Pretensione della molla	3,52 N
Carico orizzontale	466,0 N
Carico verticale	2.400,0 N
Peso	256,0 g
Temperatura d'intervento	0 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	FSTE-HDB
Coppia di fissaggio (max)	40,0 Nm

Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento. Carico verticale: carico statico massimo. Carico orizzontale: la specifica del carico orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con la molla estesa. Si tratta di una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e l'estensione della molla in posizione orizzontale.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.02.01422



Art.-Nr.: 10.01.02.01422

**Ordinare gli accessori dati 10.01.02.01422**

Typ		codice articolo
Elemento riduttore con esagono	RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V	10.08.04.00096
Collegamento traverse	HTR-STA 55 1N D20 WI	10.08.03.00086
Supporto universale	HTR-UNI 2N FSTE-HDB	10.01.03.00332
Bocchetta	ST G1/8-AG 4 MS-ROH	10.08.03.00153
Bocchetta	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
Bocchetta	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Raccordo a innesto angolare	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Raccordo a innesto angolare	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Raccordo a innesto angolare	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
Raccordo a innesto angolare	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Raccordo a innesto a T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Raccordo a innesto a T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Raccordo a innesto a T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041

