


Art.-Nr.: 10.01.02.01530



FSTE-HDB G3/8-AG 120 VG-AB

Yaylı piston FSTE-HDB bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FSTE-HDB G3/8-AG 120 VG-AB

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	dönme önleyici koruma anti-blok ile
Yay stroku Z	120,0 mm
Vantuz bağlantısı	G3/8"-M
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Tightening torque (max)	40,0 Nm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	130,30 mm
Yükseklik H	238,80 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Diş G2	G3/8"-M
Diş uzunluğu LG2	8,0 mm
Diş uzunluğu LG3	44,0 mm
Anahtar boyutu SW1	24,0 mm
Anahtar boyutu SW2	17,0 mm
Yay stroku Z	120,0 mm

Öneri: Hizmet ömrünü uzatmak için sürekli çalışma sırasında maksimum piston stroku Z'den kaçının Hortum kılavuzunda bozulma olmadığından emin olun



Art.-Nr.: 10.01.02.01530

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	dönme önleyici koruma anti-blok ile
Yay kuvveti merkezi	24,29 N
Yay oranı	0,232 N/mm
Yay ön gerilimi	10,37 N
Yatay yük	290,0 N
Dikey yük	2.400,0 N
Ağırlık	350,00 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTE-HDB
Tightening torque (max)	40,0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical load: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position.

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01530

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.01530