




FSTIm M5-IG M5-IG A 5 CO

Yaylı piston FSTIm monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, hortum kovarı



Tasarım verileri FSTIm M5-IG M5-IG A 5 CO

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	(elektriksel olarak) iletken
Yay stroku Z	5.0 mm
Vantuz bağlantısı	M5-F
Şekil	Eksenel vakum kılavuzu
Tightening torque (max)	4.0 Nm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	14.00 mm
Yükseklik H	42.40 mm
Nominal çap dn	2.00 mm
Diş G1	M5-F
Diş uzunluğu LG1	4.5 mm
Diş G2	M5-F
Diş uzunluğu LG2	4.5 mm
Diş uzunluğu LG3	20.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Anahtar boyutu SW2	8.0 mm

Öneri: Hizmet ömrünü uzatmak için sürekli çalışma sırasında maksimum piston stroku Z'den kaçının Hortum kılavuzunda bozulma olmadığından emin olun

Art.-Nr.: 10.01.02.01621

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	(elektiriksel olarak) iletken
Yay kuvveti merkezi	0.64 N
Yay oranı	0.055 N/mm
Yay ön gerilimi	0.50 N
Yatay yük	10.0 N
Dikey yük	15.0 N
Ağırlık	17.5 g
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Ürün ailesi	FSTIm
Tightening torque (max)	4.0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position.

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01621

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.01621**

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 4-2.5 PU BL SO
Hortum manşonu	ST M5-AG 4 MS-V
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-STA 47 1N D10/16 FL
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.01621