

Art.-Nr.: 10.01.02.01685




Datos técnicos

Atributo	Valor
Elementos de fijación de forma	conductor (eléctrico)
Recorrido de resorte Z	10,0 mm
Longitud de montaje	30,00 mm
Conexión de ventosa	M5-HE
Forma	Perfil
Par de apriete (máx.)	1,5 Nm

FSTImc P 30 M5-IG 10 CO

La biela elástica FSTImc se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: tubo de vacío, boquilla para tubo



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	19,00 mm
Altura H	56,00 mm
Diámetro exterior D	12,00 mm
Diámetro interior d	2,00 mm
Rosca G2	M5-HE
Longitud de rosca LG2	4,1 mm
Tamaño de la llave SW1	10,0 mm
Recorrido de resorte Z	10,0 mm
Altura H3	20,00 mm
Tamaño de la llave SW3	11,0 mm

Datos de diseño FSTImc P 30 M5-IG 10 CO



Art.-Nr.: 10.01.02.01685

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Elementos de fijación de forma	conductor (eléctrico)
Centro de fuerza del resorte	0,58 N
Constante del resorte	0,051 N/mm
Pretensión del resorte	0,32 N
Carga horizontal	1,5 N
Carga vertical	15,0 N
Peso	15,8 g
Temperatura de uso	10 ... 45 °C
Familia de productos	FSTIMC
Par de apriete (máx.)	1,5 Nm

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.02.01685

**Pedir accesorios de datos 10.01.02.01685**

Typ		n
Accesorios FSTImc	ZUB DI-SCH FSTImc	10.01.49.00063
Accesorios FSTImc	ZUB BOHR-BUCHS FSTImc 8	10.01.49.00057

