

Art.-Nr.: 10.01.02.01685




### Технические данные

| Attribute                   | Value                     |
|-----------------------------|---------------------------|
| Монтажные элементы по форме | (электрически) проводящий |
| Ход пружины Z               | 10,0 mm                   |
| Длина посадки               | 30,00 mm                  |
| Соединение с присоской      | M5-F                      |
| Форма                       | Профиль                   |
| Момент затяжки (макс.)      | 1,5 Nm                    |

FSTImc P 30 M5-IG 10 CO

Пружинный штифт FSTImc поставляется в готовом для подключения виде.

Доступные принадлежности: Вакуумный шланг, шланговый наконечник



### Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H2                 | 19,00 mm |
| Высота H                  | 56,00 mm |
| Наружный диаметр D        | 12,00 mm |
| Внутренний диаметр d      | 2,00 mm  |
| Резьба G2                 | M5-F     |
| Длина резьбы LG2          | 4,1 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 10,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 10,0 mm  |
| Высота H3                 | 20,00 mm |
| Размер гаечного ключа SW3 | 11,0 mm  |

Конструктивные данные FSTImc P 30 M5-IG 10 CO



Art.-Nr.: 10.01.02.01685



## Технические данные

| Attribute                         | Value                     |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Монтажные элементы по форме       | (электрически) проводящий |
| Центр силы пружины                | 0,58 N                    |
| Жесткость пружины                 | 0,051 N/mm                |
| Предварительное натяжение пружины | 0,32 N                    |
| Горизонтальная нагрузка           | 1,5 N                     |
| Вертикальная нагрузка             | 15,0 N                    |
| Вес                               | 15,8 g                    |
| Температура эксплуатации          | 0 ... 50 °C               |
| Семейство продуктов               | FSTIMC                    |
| Момент затяжки (макс.)            | 1,5 Nm                    |



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.02.01685](http://www.schmalz.com/10.01.02.01685)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.02.01685

| Тип                |                         | Количество предметов |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Accessories FSTImc | ZUB DI-SCH FSTImc       | 10.01.49.00063       |
| Аксессуары FSTImc  | ZUB BOHR-BUCHS FSTImc 8 | 10.01.49.00057       |

