


Art.-Nr.: 10.01.02.01687



FSTImc S M5-IG M5-IG 10 CO

La biela elástica FSTImc se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: tubo de vacío, boquilla para tubo



Datos de diseño FSTImc S M5-IG M5-IG 10 CO

Datos técnicos

Atributo	Valor
Elementos de fijación de forma	conductor (eléctrico)
Recorrido de resorte Z	10,0 mm
Conexión de ventosa	M5-HE
Forma	Tornillo
Par de apriete (máx.)	4,0 Nm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	10,00 mm
Anchura B	16,00 mm
Altura H2	19,00 mm
Altura H	61,50 mm
Diámetro interior d	2,00 mm
Rosca G1	M5-HE
Rosca G2	M5-HE
Longitud de rosca LG2	4,1 mm
Longitud de rosca LG3	21,5 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.02.01687



Datos técnicos

Atributo	Valor
Elementos de fijación de forma	conductor (eléctrico)
Centro de fuerza del resorte	0,67 N
Constante del resorte	0,051 N/mm
Pretensión del resorte	0,42 N
Carga horizontal	1,5 N
Carga vertical	15,0 N
Peso	25,1 g
Temperatura de uso	10 ... 45 °C
Familia de productos	FSTIMC
Par de apriete (máx.)	4,0 Nm



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.02.01687



Pedir accesorios de datos 10.01.02.01687

Typ		n
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Conector rápido acodado	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tubo flexible para aire comprimido	VSL 6-4 PU BL SO	10.07.09.00141
Tubo flexible para aire comprimido	VSL 4-2.5 PU BL SO	10.07.09.00142
Boquilla de tubo	ST M5-AG 2.5 M5-V	10.08.03.00312
Boquilla de tubo	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00311
Conexión de travesaños	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
Conexión de travesaños	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
Conexión de travesaños	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.01687