


Art.-Nr.: 10.01.02.01798



FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP

Yaylı bağlantı FST-LOCK-HD bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	dönme önleyici korumalı
Yay stroku Z	100.0 mm
Basıncılı hava bağlantısı	G1/8"-F
Montaj bağlantısı	M30x1.5-M
Vantuz bağlantısı	G1/4"-M
Vakum bağlantısı	G1/8"-F
Şekil	Sensör son konumu / sabitleme
İnşaat işlevselliği	basınç olmadan kapalı
Tightening torque (max)	50.0 Nm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	109.30 mm
Yükseklik H	267.30 mm
Dış çap D2	40.0 mm
Dış çap D	50.00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG1	12.0 mm
Dış G2	G1/4"-M
Dış uzunluğu LG2	8.5 mm
Dış uzunluğu LG3	60.0 mm
Anahtar boyutu SW1	36.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.01798

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Yay kuvveti merkezi	19.68 N
Yay oranı	0.328 N/mm
Yay ön gerilimi	3.28 N
Yatay yük	150.0 N
Dikey yük	1500.0 N
Ağırlık	1070.0 g
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 7,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	FST-LOCK-HD
Frenleme kuvveti	350.0 N
İnşaat işlevselliği	basınç olmadan kapalı
Tightening torque (max)	50.0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01798

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.02.01798**

Typ		Ürün numarası
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Tutucu takım yayı pistonu	HT-FST A2 42 M30x1.5	10.07.06.00474
Tutucu takım yayı pistonu	HT-FST A3 42 M30x1.5	10.07.06.00472
Tutucu takım yayı pistonu	HT-FST A5 42 M30x1.5	10.07.06.00473

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.02.01798**

Typ		Ürün numarası
Yakınlık anahtarı	NAEH-SCHA SIND 1 10-30V-DC	21.01.09.00127
Ayar vidası	GEW-STIF 4026-M3x4-ST-45H	20.05.07.00025

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.01798