


Art.-Nr.: 10.01.05.00001

**Технические данные**

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	60 x 20
Соединение	G1/8"-F
Высота H	12,60 mm

SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

Вакуумная плита SPLO, доступна в различных диаметрах и опционально с сенсорным клапаном, поставляется с опорной пластиной, вулканизированной в эластомерную часть.

**Конструктивные данные**

Attribute	Value
Высота H2	6,00 mm
Высота H	12,60 mm
Длина головы Lk	75,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	6,0 mm
Размер отверстия d3	4,5 mm
Ход пружины Z	2,1 mm
Форма отверстия X1	65,0 mm
Ширина присоски Bs	19,00 mm
Ls	59,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00001



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	15,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	50,00 N
Вес	70,0 g
Размеры (ДхШ)	60 x 20
Объем	3,222 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPLO

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00001

