


Art.-Nr.: 10.01.05.00002



SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG

Вакуумная плита SPLO, доступна в различных диаметрах и опционально с сенсорным клапаном, поставляется с опорной пластиной, вулканизированной в эластомерную часть.



Конструктивные данные SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	100 x 32
Соединение	G1/4"-F
Высота H	14,00 mm

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	6,00 mm
Высота H	14,00 mm
Длина головы Lk	125,80 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	6,0 mm
Размер отверстия d3	5,3 mm
Ход пружины Z	2,0 mm
Форма отверстия X1	112,0 mm
Ширина присоски Bs	32,00 mm
Ls	100,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.05.00002



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	50,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	134,00 N
Вес	180,0 g
Размеры (ДхШ)	100 x 32
Объем	10,734 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPLO

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00002

