

Вакуумная плита (овальная)
SPLO 370x80 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.05.00006




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДxШ)	370 x 80
Высота H	25,00 mm

SPLO 370x80 NBR-55

Вакуумная плита SPLO, доступна в различных диаметрах и опционально с сенсорным клапаном, поставляется с опорной пластиной, вулканизированной в эластомерную часть.

Конструктивные данные



Attribute	Value
Высота H	25,00 mm
Длина головы Lk	344,90 mm
Ход пружины Z	7,5 mm
Длина L3	338,00 mm
Ширина B3	45,00 mm
Ширина присоски Bs	79,40 mm
Ls	372,40 mm
Lмакс.(S)	376,00 mm
Bmax(S)	86,00 mm
Bk	53,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPLO 370x80 NBR-55



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00006

Art.-Nr.: 10.01.05.00006



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	100,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	1.270,00 N
Вес	1.200,0 g
Размеры (ДхШ)	370 x 80
Объем	194,236 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPLO

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00006

