


Art.-Nr.: 10.01.02.01633




Технические данные

Attribute	Value
Монтажные элементы по форме	анти-блок
Ход пружины Z	100,0 mm
Подсоединение сжатого воздуха	G1/8"-F
Соединение для монтажа	M30x1.5-M
Соединение с присоской	G3/8"-M
Вакуумное соединение	G1/8"-F

FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB

Пружинный штифт FST-LOCK-HD поставляется как готовый к подключению продукт.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	109,80 mm
Высота H	267,80 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Резьба G2	G3/8"-M
Длина резьбы LG2	8,0 mm
Резьба G3	M30x1.5-AG
Длина резьбы LG3	60,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	36,0 mm
Размер ключа SW2	17,0 mm

Конструктивные данные FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB



Art.-Nr.: 10.01.02.01633



Технические данные

Attribute	Value
Центр силы пружины	19,68 N
Жесткость пружины	0,328 N/mm
Предварительное натяжение пружины	3,28 N
Горизонтальная нагрузка	150,0 N
Вертикальная нагрузка	1.500,0 N
Вес	895,0 g
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	4,0 ... 7,0 бар
Температура эксплуатации	0 ... 80 °C
Тормозное усилие	350,0 N

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01633



Данные для заказа Аксессуары 10.01.02.01633

Тип		Количество предметов
Вставная муфта, прямой	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Вставная муфта, колено	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Держатель инструментов, пружинный плунжер	HT-FST A2 42 M30x1.5	10.07.06.00474
Держатель инструментов, пружинный плунжер	HT-FST A3 42 M30x1.5	10.07.06.00472
Держатель инструментов, пружинный плунжер	HT-FST A5 42 M30x1.5	10.07.06.00473

