

Art.-Nr.: 10.01.05.00050




SPLO 300x100 NBR-55

Вакуумная плита SPLO, доступна в различных диаметрах и опционально с сенсорным клапаном, поставляется с опорной пластиной, вулканизированной в эластомерную часть.

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	300 x 100
Высота H	25,00 mm

Конструктивные данные



Attribute	Value
Высота H	25,00 mm
Длина головы Lk	266,70 mm
Ход пружины Z	8,8 mm
Длина L3	264,00 mm
Ширина B3	65,00 mm
Ширина присоски Bs	98,80 mm
Ls	297,80 mm
Lмакс.(S)	308,00 mm
Bmax(S)	108,00 mm
Bk	67,70 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPLO 300x100 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.05.00050



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	175,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	1.250,00 N
Вес	1.275,0 g
Размеры (ДхШ)	300 x 100
Объем	256,392 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPLO

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00050

