




Технические данные

Attribute	Value
Монтажные элементы по форме	(электрически) проводящий
Ход пружины Z	5,0 mm
Соединение с присоской	M5-F
Форма	Винт
Момент затяжки (макс.)	4,0 Nm

FSTImc S M5-IG M5-IG 5 CO

Пружинный штифт FSTImc поставляется в готовом для подключения виде.

Доступные принадлежности: Вакуумный шланг, шланговый наконечник



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	10,00 mm
Ширина B	16,00 mm
Высота H2	14,00 mm
Высота H	52,00 mm
Внутренний диаметр d	2,00 mm
Резьба G1	M5-F
Резьба G2	M5-F
Длина резьбы LG2	4,1 mm
Длина резьбы LG3	21,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm

Конструктивные данные FSTImc S M5-IG M5-IG 5 CO

Art.-Nr.: 10.01.02.01686



Технические данные

Attribute	Value
Монтажные элементы по форме	(электрически) проводящий
Центр силы пружины	0,45 N
Жесткость пружины	0,057 N/mm
Предварительное натяжение пружины	0,31 N
Горизонтальная нагрузка	1,5 N
Вертикальная нагрузка	15,0 N
Вес	22,5 g
Температура эксплуатации	0 ... 50 °C
Семейство продуктов	FSTIMC
Момент затяжки (макс.)	4,0 Nm



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.01686

Данные для заказа Аксессуары 10.01.02.01686

Тип		Количество предметов
Вставная муфта, прямой	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Вставная муфта, прямой	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Вставная муфта, колено	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Вакуумный шланг (Метр)	VSL 6-4 PU BL SO	10.07.09.00141
Вакуумный шланг (Метр)	VSL 4-2.5 PU BL SO	10.07.09.00142
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST M5-AG 2.5 M5-V	10.08.03.00312
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00311
Соединение поперечной балки	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
Соединение поперечной балки	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
Соединение поперечной балки	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089

