Flexolink

FLK G1/2-AG G1/2-AG

Art.-Nr.: 10.01.03.00153

FLK G1/2-AG G1/2-AG

La rotule articulée Flexolink FLK est livrée prête à être raccordée.

Données techniques

Attribut	Valeur
Température de travail	0 ... 70 °C
Filetage G1	G1/2"-M
Filetage G2	G1/2"-M



Données de construction FLK G1/2-AG G1/2-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	21,00 mm
Diamètre nominal dn	5,50 mm
Filetage G1	G1/2"-M
Longueur du filetage LG1	14,0 mm
Filetage G2	G1/2"-M
Longueur du filetage LG2	14,0 mm
Taille de la clé SW1	27,0 mm
Angle d'orientation W	12,0 °

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Flexolink

FLK G1/2-AG G1/2-AG

Art.-Nr.: 10.01.03.00153

Données techniques

Attribut	Valeur
Moment de flexion	65,0 Nm
Charge verticale	3.000,0 N
Poids propre	100,0 g
Famille de produits	FLK

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.03.00153**

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr