


Art.-Nr.: 10.01.03.00178



FLK G1/4-IG G1/4-AG

Il giunto snodato Flexolink FLK viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione FLK G1/4-IG G1/4-AG

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Temperatura d'intervento	0 ... 70 °C
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	G1/4"-AG

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	27,00 mm
Diametro nominale dn	3,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Filettatura G2	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG2	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Angolo di rotazione W	12,0 °

Art.-Nr.: 10.01.03.00178

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Momento di piegatura	10,0 Nm
Carico verticale	750,0 N
Peso	30,0 g
Famiglia di prodotti	FLK

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.03.00178](http://www.schmalz.com/10.01.03.00178)

