


Art.-Nr.: 10.01.03.00206



FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

La rotule articulée Flexolink FLK est livrée prête à être raccordée.



Données de construction FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|------------------------|-------------|
| Température de travail | 0 ... 70 °C |
| Filetage G1 | G1/4"-F |
| Filetage G2 | M10x1.25-M |

Données de construction

| Attribut | Valeur |
|--------------------------|------------|
| Longueur L | 32,00 mm |
| Diamètre nominal dn | 2,80 mm |
| Filetage G1 | G1/4"-F |
| Longueur du filetage LG1 | 10,5 mm |
| Filetage G2 | M10x1.25-M |
| Longueur du filetage LG2 | 8,0 mm |
| Taille de la clé SW1 | 17,0 mm |
| Angle d'orientation W | 12,0 ° |

Art.-Nr.: 10.01.03.00206

**Données techniques**

| Attribut | Valeur |
|---------------------|---------|
| Moment de flexion | 8,0 Nm |
| Charge verticale | 500,0 N |
| Poids propre | 26,0 g |
| Famille de produits | FLK |

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.03.00206