


Art.-Nr.: 10.01.03.00206



FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Il giunto snodato Flexolink FLK viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Temperatura d'intervento	0 ... 70 °C
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	M10x1.25-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	32,00 mm
Diametro nominale dn	2,80 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	10,5 mm
Filettatura G2	M10x1.25-AG
Lunghezza della filettatura LG2	8,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Angolo di rotazione W	12,0 °

Art.-Nr.: 10.01.03.00206

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Momento di piegatura	8,0 Nm
Carico verticale	500,0 N
Peso	26,0 g
Famiglia di prodotti	FLK

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.03.00206

