


Art.-Nr.: 10.01.03.00207



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Il giunto snodato Flexolink FLK viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|-----------------------------------|-------------|
| Elementi di fissaggio della forma | rinforzato |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 70 °C |
| Filettatura G1 | G1/2"-IG |
| Filettatura G2 | G1/2"-AG |

Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|----------|
| Lunghezza L | 53,00 mm |
| Diametro nominale dn | 6,00 mm |
| Filettatura G1 | G1/2"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 14,0 mm |
| Filettatura G2 | G1/2"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG2 | 14,0 mm |
| Misura della chiave SW1 | 36,0 mm |
| Angolo di rotazione W | 8,0 ° |

Art.-Nr.: 10.01.03.00207

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|----------------------|-----------|
| Momento di piegatura | 65,0 Nm |
| Carico verticale | 4.500,0 N |
| Peso | 190,0 g |
| Famiglia di prodotti | FLK |

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.03.00207

