

Вакуумная плита (овальная)
SPLO 200x55 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.05.00004




SPLO 200x55 NBR-55

Вакуумная плита SPLO, доступна в различных диаметрах и опционально с сенсорным клапаном, поставляется с опорной пластиной, вулканизированной в эластомерную часть.

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	200 x 55
Высота Н	22,00 mm

Конструктивные данные



Attribute	Value
Высота Н	22,00 mm
Длина головы Lk	178,00 mm
Ход пружины Z	8,3 mm
Длина L3	171,00 mm
Ширина B3	26,00 mm
Ширина присоски Bs	50,70 mm
Ls	197,70 mm
Lмакс.(S)	208,00 mm
Bmax(S)	62,00 mm
Bk	31,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPLO 200x55 NBR-55



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00004

Art.-Nr.: 10.01.05.00004



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	50,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	465,00 N
Вес	320,0 g
Размеры (ДхШ)	200 x 55
Объем	80,000 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPLO

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00004

