

Плоская присоска (овальная)

SGO 90x30 NBR-70 N023


Art.-Nr.: 10.01.05.00156



SGO 90x30 NBR-70 N023

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	70,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	90x30



Конструктивные данные SGO 90x30 NBR-70 N023

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	8,00 mm
Высота H	21,00 mm
Диаметр головки Dk	17,5 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Внутренний диаметр d1	13,0 mm
Внутренний диаметр d	11,50 mm
Ход пружины Z	3,5 mm
Высота H3	10,00 mm
Ширина присоски Bs	29,00 mm
Ls	89,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00156

1

Плоская присоска (овальная)

SGO 90x30 NBR-70 N023



Art.-Nr.: 10.01.05.00156



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	70,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	112,60 N
Вес	27,0 g
Семейство продуктов	SGO
Размеры (ДхШ)	90x30

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00156



Данные для заказа Аксессуары 10.01.05.00156

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	10.01.05.00122
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	10.01.05.00121



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00156

2