



SPLO 300x30 NBR-55

La placa de ventosa SPLO, disponible en diversos diámetros y opcionalmente con válvula palpadora se suministra con placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica.


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	300 x 30
Altura H	20,00 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	6,00 mm
Altura H	20,00 mm
Longitud de la cabeza Lk	320,00 mm
Recorrido de resorte Z	5,0 mm
Anchura de ventosa Bs	30,00 mm
Ls	300,00 mm
Lmáx.(S)	304,00 mm
Bmax(S)	33,00 mm
Bk	30,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Datos de diseño SPLO 300x30 NBR-55

Placa de ventosas (ovalada)

SPLO 300x30 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.05.00184



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	400,00 N
Peso	600,0 g
Dimensión (LxAn)	300 x 30
Volumen	32,431 cm ³
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPLO

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.05.00184



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00184