

Art.-Nr.: 10.01.05.00188



SPLO 300x100 NBR-55 TV

La placa de ventosa SPLO, disponible en diversos diámetros y opcionalmente con válvula palpadora se suministra con placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica.


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	300 x 100
Altura H	25,00 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	92,00 mm
Altura H1	53,50 mm
Altura H	25,00 mm
Longitud de la cabeza Lk	266,70 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	13,0 mm
Rosca G2	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG2	9,5 mm
Longitud de rosca LG3	9,0 mm
Recorrido de resorte Z	8,8 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Datos de diseño SPLO 300x100 NBR-55 TV



Placa de ventosas (ovalada)

SPLO 300x100 NBR-55 TV



Art.-Nr.: 10.01.05.00188



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Radio de la pieza mín. (convexo)	175,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.250,00 N
Peso	1.300,0 g
Dimensión (LxAn)	300 x 100
Volumen	256,392 cm ³
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPLO

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.05.00188



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00188