




Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Abmessung (LxB)	300 x 100
Höhe H	25,00 mm

SPLO 300x100 NBR-55 TV

Die Saugplatte SPLO, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und mit optionalem Tastventil, wird mit anvulkanisierter Trägerplatte geliefert.



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L2	92,00 mm
Höhe H1	53,50 mm
Höhe H	25,00 mm
Kopflänge Lk	266,70 mm
Gewinde G1	G1/4"-AG
Gewindelänge LG1	13,0 mm
Gewinde G2	G1/8"-IG
Gewindelänge LG2	9,5 mm
Gewindelänge LG3	9,0 mm
Federweg Z	8,8 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Konstruktionsdaten SPLO 300x100 NBR-55 TV

Saugplatte (oval)

SPLO 300x100 NBR-55 TV



Art.-Nr.: 10.01.05.00188



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Werkstückradius min. (konvex)	175,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	1.250,00 N
Gewicht	1.300,0 g
Abmessung (LxB)	300 x 100
Volumen	256,392 cm ³
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SPLO

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.05.00188



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00188