

長円フラット真空吸着パッド

SGO 7x3.5 NBR-CO-55 N003

Art.-Nr.: 10.01.05.00224



SGO 7x3.5 NBR-CO-55 N003


技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ (LxW)	7 x 3.5

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	1.50 mm
高さ H	6.00 mm
ヘッド径 Dk	6.0 mm
呼び径 dn	1.50 mm
内径d	1.50 mm
スプリングストロークZ	0.8 mm
真空パッド幅 Bs	3.50 mm
Ls	7.00 mm
Lmax.(S)	7.50 mm
Bmax(S)	4.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



デザインデータ SGO 7x3.5 NBR-CO-55 N003



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.05.00224

Art.-Nr.: 10.01.05.00224



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	1.00 N
質量	0.1 g
サイズ (LxW)	7 x 3.5
製品ファミリー	SGO

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.05.00224



データアクセサリを注文する 10.01.05.00224

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N003 M3-AG DN100
	10.01.01.00316

