

Плоская присоска (овальная)

SGO 60x20 NBR-55 N023


Art.-Nr.: 10.01.05.00154



SGO 60x20 NBR-55 N023

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	60x20



Конструктивные данные SGO 60x20 NBR-55 N023

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	8,00 mm
Высота H	21,00 mm
Диаметр головки Dk	15,5 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Внутренний диаметр d1	13,0 mm
Внутренний диаметр d	11,50 mm
Ход пружины Z	2,5 mm
Высота H3	10,00 mm
Ширина присоски Bs	19,00 mm
Ls	59,00 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00154

1

Плоская присоска (овальная)

SGO 60x20 NBR-55 N023



Art.-Nr.: 10.01.05.00154



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	50,10 N
Вес	9,7 g
Семейство продуктов	SGO
Размеры (ДхШ)	60x20

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00154



Данные для заказа Аксессуары 10.01.05.00154

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	10.01.05.00122
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	10.01.05.00121



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00154

2