




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensione (lxl)	75 x 25

SGO 75x25 NBR-55 N023



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H_2	8,00 mm
Altezza H	21,00 mm
Diametro della testa D_k	17,5 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Diametro interno d_1	13,0 mm
Diametro interno d	11,50 mm
Freccia elastica Z	2,8 mm
Altezza H_3	10,00 mm
Larghezza ventosa B_s	24,00 mm
L_s	74,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGO 75x25 NBR-55 N023

Art.-Nr.: 10.01.05.00155

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	78,30 N
Peso	19,0 g
Dimensione (lxl)	75 x 25
Famiglia di prodotti	SGO

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.05.00155

**Ordinare gli accessori dati 10.01.05.00155**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121

